



## AZ 17-11ZI-ST B6L

- Connecteur multibroches M12 x 1, 4 pôles
- Version avec ouverture à gauche
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- forme compacte
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Obturateur - cache entrée compris dans la livraison
- 8 sens de manœuvre

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/08/2024 23:26