



NO IMAGE  
AVAILABLE

## LED-spot; Stahl V2A mit integ.notlichto

- Nombre de LED : 5
- Angle de rayonnement : 120 °
- Diamètre d'encastrement : 56 mm
- Diamètre extérieur : 77 mm
- Profondeur d'encastrement : 38 mm
- Puissance : 6,5 W en mode normal 1,3 W en mode d'éclairage de secours
- couleur de la lumière : blanc neutre, 4000 K
- Intensité lumineuse : > 360 lm en mode normal > 72 lm éclairage de secours
- Couverture : verre (VSG)
- Etat de protection : IP 54 côté visible

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/03/2025 10:23