



## **SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-35M/230-CONF**

- 230 VAC IP65 bande de led double rangée 120pcs 2835 SMD/m
- Puissance: 12 W/m
- Couleur : CRI: 4500K ; RA> 80
- Angle de rayonnement/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
- Boîtier: Manteau PVC auto-extinction 14x8mm 165 gr/m
- Alimentation: 10 m HO5VV 2x1 mm<sup>2</sup> avec prise Euro et redresseur
- Longueur maximale: 70 m découpable tout les 1 m
- Ensemble composé de: 1 rouleau 35 m ; avec ligne d'alimentation pré-assemblée ; 1 bouchon terminal extra ; 1 fiche + collier de câble par mètre

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18/03/2025 22:24