



NO IMAGE
AVAILABLE

SCH-PV-CL-4X3W/12V-SM-SPOT-KIT

- Voltage: 100-240 VAC
- Puissance: 4X3 W
- LED : Epistar 3014
- Couleur : Blanc chaud 3700K ; Ra>80
- Angle du faisceau/flux/120/250 Lm
- Heures de combustion/40000U/HTaille/96X7mm avec 1 m de câble avec connecteur
- Adaptateur : 12V DC/2A
- Boîte de distribution avec 5 prises, y compris les vis et le ruban adhésif double face.

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18/03/2025 06:28