



NO IMAGE
AVAILABLE

SCH-PV-3W-LEDSPOT-WW

- Tension : 230V AC via un adaptateur
- Puissance des LED : 3 W
- LED : 3X Epistar 1 W
- Couleur : Blanc chaud 3000K+/- 200K;RA>20
- Angle de rayonnement/flux lumineux : 45° / +/- 450 Lm/set
- Dimensions : L : 85 mm ; Br : 70 mm ; H 40-45 mm selon l'inclinaison.
- Brûlures : 40000U théoriques/40000H
- point réglable
- livré avec un câble de 1,25 m avec fiche mâle

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18/03/2025 05:15