



MKTC32

- Sans Gaine de blocage
- 4 Contacts
- Profondeur de montage 70 mm
- 2 Positions de commutation
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Fixation Ecrou moleté
- jusqu 6 mm Epaisseur plaque frontale

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 01/09/2024 07:37