



PS315-T12-N306

- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- avec galet caoutchouc 50 mm de diamètre
- Boîtier métallique
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50041
- Réglage du levier par crans de 15°
- Longueur réglable par crans de 2 mm
- Disponible avec LED

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/02/2025 09:40