



ZQ 900 ST-AS

- Raccordement AS-Interface via prise M12, en bas, orientable
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Exécution robuste
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Manchette d'étanchéité extérieure
- fonction "traction et rupture de câble"
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/11/2024 17:39