



## MS 330-11Y-M20-1366

- versione resistente alla temperatura (fino 160°)
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12.09.2024, 07:14