



RSS 36-I2-SD-ST-DU

- Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 1 x Connettore femmina incorporato M12, 8 poli
- Azionamento laterale
- È possibile collegare in serie fino a 31 sensori.
- uscita diagnostica seriale
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Azionabile da posizione sfalsata
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 09.01.2025, 05:08