



EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M

- Cavo di collegamento 7 poli
- Diagnosi comoda mediante LED del sensore e l'uscita di segnalazione
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Ø M18
- Azionabile da posizione sfalsata
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Allerta precoce durante l'impiego se si raggiunge l'area di isteresi
- Collegamento in serie autocontrollato di 16 sensori
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23.01.2025, 18:56