



## AZM 415-11/11ZPKF-2570 24VAC/DC

- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- 2 interruttori in una custodia
- Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
- Disponibile versione Ex
- Sblocco manuale
- 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 11.11.2024, 15:05