



BN 12-10Z

- Azionamento laterale
- Con cavo precablato
- Con magnete polarizzato
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Custodia di metallo
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Forma costruttiva Ø 10,7 mm
- con fissaggio centrale

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 31.07.2024, 07:37