



## AZM 415-11/11XPKNS 24VAC/DC

- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
- 2 interruttori in una custodia
- Disponibile versione Ex
- Sblocco di emergenza
- 162 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19.02.2025, 11:42