



BN 65-RZ 4,0M

- Con cavo precablato
- Azionamento laterale
- Con magnete polarizzato
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- forma di costruzione Ø 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- con fissaggio centrale
- Disponibile con azionamento frontale e/o laterale

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/10/2025, 19:04