



## CSS 14-34F1-S-D-M-ST

- 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
- サイドオンタイプ
- リセット・ボタンのエッジ監視機能付
- 後切断されたリレーユニット無しの強制リレーの制御
- 標準センサの直列切断時に末端装置・個別装置としてコントローラ位置への取り付け
- CSS34とCSS34F0/F1は、30までのセンサでの直接接続、ISO 13849-1に従ったカテゴリー4の自己監視可
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- 表面位置取り付け可
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- スイッチング点の高度な繰り返し精度 (R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- 2PNP出カタイプ、短絡保護機能安全出力
- 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的

Generated on 2024/11/28 23:29