

NO IMAGE
AVAILABLE

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90° で置換可
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 大きな接点ブレイク
- スイッチング点の高度な繰返し精度 (R)
- 金メッキされた銀接点
- 磁気格納装置—スナップシステム
- 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受け
- EN 50041による設計
- **位置検出にのみ使用可能**
- アクチュエータは10° 調整可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的
Generated on 2024/12/25 17:26