



AZM40Z-12-ST-1P2P-DU

- 超小型、薄型設計
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- 高保持力 2000 N
- ラッチ力 40 N
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- ロック時引抜強度 (EN ISO 14119準拠)
- ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン
- アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません
- 左右対称で取り付けはボルトで固定可能

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的
Generated on 2025/04/10 3:10