



CSS 8-16-2P-E-LST

- コネクタ M12, 4芯
- **注意：納入不可（補充：RSS16）**
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- 表面位置取り付け可
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- スイッチング点の高度な繰り返し精度 (R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
- 自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
- 2PNP出カタイプ、短絡保護機能安全出力

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的
Generated on 2024/10/15 20:34