



## UV10H 432Y

- 金属製エンクロージャ
- 2 接点
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (基本装置)
- 調整可能なスイッチ点・接点方法
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 後付で4×90° の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
- 360° 調整が可能なアクチュエータ
- アクチュエータは、シャフト上180° で転換可能です。
- EP製円柱

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル  
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的  
Generated on 2024/12/12 16:14