



TESFA/S/ST24.1/180

- 1 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
- スイッチ角度固定調整
- 1 コネクター接続 M12, 8芯
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 左右ヒンジ扉用
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- 容易な取り付け, 従来通りのプロファイルに適切 (30 ... 60 mm)

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的I

Generated on 2025/06/28 4:21