



TESF/ST24.2/180

- 1 kabelingangen M 16 x 1.5
- met vast ingestelde schakelhoek
- 1 Stekkeraansluiting M12, 8-polig
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 ... 60 mm)

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ge genereerd op 16/07/2024 19:50