



NO IMAGE
AVAILABLE

SCH-PV-3W-LEDSPOT-WW

- Spanning: 230 VAC via adapter
- Vermogen LED: 3 W
- LED: 3X Epistar 1 W
- Kleur: Warm WIT 3000K+/- 200K;RA>20
- stralingshoek/lum.flux: 45° / +/- 450 Lm/set
- Afmetingen: Bd:85 mm; Brd:70 mm; H 40-45 mm afhankelijk v/d kanteling.
- Branduren: 40000U theoretisch/40000H
- richtbare spot
- voorzien van 1,25 m kabel met manelijke stekker

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21/11/2024 21:20