



SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-45M/230-CONF

- 230 VAC IP65 led strip dubbel rij 120st 2835 SMD/m
- Vermogen: 12 W/m
- Kleur: CRI: 4500K ; RA> 80
- Straalhoek/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
- Behuizing: Zelfdovende PVC mantel 14x8mm 165 gr/m
- Voeding: 10 m HO5VV 2x1 mm² met Eurostekker en gelijkrichter
- Maximale lengte 70 m inkortbaar per meter
- Kit bestaande uit: 1 rol 45 m ; met voor gemonteerde toevoerleiding ; extra eind kap; 1 plu + strap per meter

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/02/2025 09:42