



MKSC52

- zonder Afsperhuls
- 4 Contacten
- Montagediepte 70 mm
- 4 Schakelposities
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Bevestiging Gekartelde moer
- tot 6 mm Frontplaatdikte

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generereerd op 23-12-2024 02:09