



ZR 332-11Y-1759

- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Grote contactopeningsbreedte
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Vergulde massieve zilvercontacten
- Sprongsysteem d.m.v. houdmagneet
- Contactstelsel gescheiden van sprongsysteem, daardoor constant schakelpunt, onafhankelijk van contactafbrand
- Bouwvorm volgens EN 50041

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26-06-2024 08:30