



CSS 11-30S-SD-M-ST

- seriell diagnostisk utgang
- Rustfri stålmantel
- Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
- Stikkontakt M12, 8-polet
- Ø M30
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
- Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
- Sikkerhetssensor kan også monteres bak V4A-deksler

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 22.12.2024, 14:52