



CSS 8-16-2P+D-M-L

- ferdigkoplekabel 7-polet
- Komfortabel diagnostisering ved hjelp av sensorlysdioder og elektronisk signalutgang
- **MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: RSS16)**
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet system
- Skjev aktivering mulig?
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Max. lengde på sensorkjeden 200 m
- Tidlig varsel ved drift nær grensen for sensorens hystereserområde
- Selvovertvåkende seriekabling av 16 sensorer
- 2 kortslutnings sikre PNP-sikkerhetsutganger

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 25.12.2024, 14:08