



## MAF/S 441-11Y

- Nivåbryter for siloer og lagringsbeholdere
- Aluminiumhus, Deteksjonskjegle
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Ved å deaktivere med 30° nedbøyning eller ved trykk fra bunnen
- 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
- Monteringsposisjon loddrett
- Arbeidstemperatur –30 ... +90 °C
- Tetthetsgrad IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 16.01.2025, 03:32