



Z4V10H 335-11Z-G24-ST-1183

- Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Konstruksjon iht. EN 50041
- **bare for posisjoneringsgjøremål**

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forekomme.

Generert til 22.10.2025, 20:52