



SRB308IT-24VAC/DC

- Poziom 1: Reset bez detekcji zbrocza, Opcjonalne Funkcja automatycznego resetu, Wykrywanie zwarcia, Poziom 2: / Zestyk normalnie zamknięty (NC) Zestyk normalnie otwarty (NO)
- Wielofunkcyjny moduł przekaźnikowy bezpieczeństwa zapewniający najwyższy poziom diagnostyki i wizualizacji
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- odpowiednie dla przetwarzania sygnałów z wyjść podłączonych do potencjałów (urządzeń AOPD), np. krat / kurtyn świetlnych bezpieczeństwa.
- Nadaje się do przetwarzania sygnałów styków bezpotencjałowych
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 2 + 6 Wyjścia sygnalizacyjne

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.03.2025, 13:55