



T2C 461-13Y

- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 118 mm x 155 mm x 64 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- z blokowaniem w pozycji końcowej
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- Zmiana kierunku aktywacji poprzez obrócenie głowicy
- Dźwignia utwardzana powierzchniowo

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.01.2025, 19:58