



AZ 335-12ZRK-2737

- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- Uniwersalne kodowanie
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.01.2025, 15:23