



T. 064-12Y-R=2X90GR.

- Obudowa metalowa
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- 3 lub 4 Zestyki
- Głowicę można obracać 4 x 90°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.04.2025, 19:32