



## ZQ 900 ST-AS N

- Konektor M12 AS-Interface, dół, z możliwością obracania
- z Przycisk stopu awaryjnego
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- Obrócenie oczka ciężka niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.01.2025, 17:42