



AZ215-T12

- mała obudowa
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Różne warianty styków
- Siła zatrzasku 12N lub 30N w zależności od wariantu

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.07.2025, 09:47