



## PS315-T12-N306

- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- invólucro metálico
- Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50041
- Actuador regulável em passos de 15°
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada - CEP 18557-646 Boituva/SP  
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 10/10/2024 20:31