



T2FH 232-40HD/40HD

- 4 contactos por pedal
- actuação de 3 fases com ponto de pressão
- Cobertura protectiva com abertura ampla
- tipo duplo pedal
- baixa altura de accionamento do pedal
- alta estabilidade
- invólucro metálico
- 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/03/2025, 23:03