



## PS315-Z11-N306

- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- invólucro metálico
- Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50041
- Actuador regulável em passos de 15°
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/01/2025, 19:03