



## CSS 12-34-V-SD-M-ST

- 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
- Actuação pelo topo
- saída de diagnóstico serie
- Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
- aproximação deslocada
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 11/11/2024, 11:47