



## UV3H 431Y

- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( standard komponent)
- Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-13 11:08