



WKTC52

- utan
- 4 Kontakter
- Monteringsdjup 57 mm
- 4 Kopplingslägen
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Montering Monteringsfläns
- upp till 10 mm Frontplåstjocklek

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-20 19:16