



CSS 11-30S-SD-M-ST

- utgång för serie diagnos
- Kapsling av rostfritt stål
- Max. 31 sensorer kan seriekopplas.
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Ø M30
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
- Säkerhetssensor kan även integreras bakom V4A-skydd

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-01 11:08