



## AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A-DU

- låser med spänning
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på  $\pm 5$  mm vertikalt och  $\pm 1,5$  mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning
- Skyddsklass IP66, IP67
- Hög hållkraft 2000 N
- 

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-10 17:00