



MKSC32

- utan
- 4 Kontakter
- Monteringsdjup 70 mm
- 2 Kopplingslägen
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Montering
- upp till 6 mm Frontplåtstjocklek

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-10 19:50