



AZM 415-11/02ZPKTE 24VAC/DC

- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- 2 brytare i en kapsling
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- Ex-version finns
- Manuell tvångsöppning
- Nödutgång
- 172 mm x 100 mm x 80 mm
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-12-01 19:46