



## CSP 11-34-D-M-ST

- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- manövrering på sidan
- utan Reset vid sensor
- **NOTERA:** Ej tillgänglig (ersättning; RSS 36 I)
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Manipuleringskydd genom individuell parning av sensor och aktiveringsorgan
- Felriktad aktivering möjlig
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-23 03:52