



TEF/S/ST24.1/0

- 1 kabelgenomföring M 16 x 1.5
- med fast kopplingsvinkel
- 1 stickkontakt M12, 8-polig
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- För vänster- eller högerhängda dörrar
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 ... 60 mm)

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-09-17 19:24