

Typenschlüssel

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)

Beispiel: A-K5P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Nr.	Option	Beschreibung	Nr.	Option	Beschreibung		
(1)	A	Leitung Anschlussleitung		3M	3 m		
	V	Verbindungsleitung		3,5M	3,5 m		
	S	Steckverbinder ohne Leitung		5M	5 m		
	AIE	Anschlussleitung Industrial Ethernet		7,5M	7,5 m		
	VIE	Verbindungsleitung Industrial Ethernet		10M	10 m		
	VFB	Verbindungsleitung für Feld-Boxen		15M	15 m		
				20M	20 m		
			30M	30 m			
(2)a	K	Anschluss Kupplung	(7)	X	Leitungsfarbe ohne		
	KK	Kupplung-Kupplung		BK	Schwarz		
	S	Stecker		GN	Grün		
	SS	Stecker-Stecker		GY	Grau		
	SK	Stecker-Kupplung		OG	Orange		
(2)b	3P	Anzahl der Pole 3 Pole	(8)	X	Werkstoff der Leitung –		
	4P	4 Pole		1	PVC		
	5P	5 Pole		2	PUR		
	6P	6 Pole		3	Gummi		
	7P	7 Pole		4	Silikon		
	8P	8 Pole	(9)	X	Sonstiges Neutral		
	9P	9 Pole		1LP	1x LED – PNP		
	10P	10 Pole		2LP	2x LED – PNP		
	11P	11 Pole		3LP	3x LED – PNP		
	12P	12 Pole		(10)	X	Codierung ohne	
	23P	23 Pole	A		A-Codierung		
	2P+PE	2 Pole+PE	B		B-Codierung		
	3P+PE	3 Pole+PE	D		D-Codierung		
8+1P	8 Pole+PE		T	T-Codierung			
(3)	M8	Anschlussart M8 / rund 8 mm	(11)	1	Zulassung ohne		
	M12	M12		2	UL		
	M18	M18		3	CSA		
	M23	M23		4	USA/CAN		
	M12P	M12 Power		(12)	69	Schutzart IP69	
	RJ45	RJ45			(13)	VA	Werkstoff Gewinde/Überwurfmutter VA
	DIN43650	DIN 43650				(14)	075
(4)	R	Verriegelung Rastverriegelung					
	S	Schraubverriegelung					
(5)	G	Bauform gerade					
	W	gewinkelt					
(6)	X	Leitungslänge ohne					
	0,3M	0,3 m					
	0,5M	0,5 m					
	1M	1 m					
	1,5M	1,5 m					
	2M	2 m					
	2.5M	2,5 m					

Hinweis

Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung. Es können nicht alle Variationen geliefert werden.