



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

**CERTIFICATE NO.:** 2024010305650501

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

Schmersal Industrial Switchgear (Shanghai) Co.,Ltd.  
No.3336 Caoying Road, Qingpu, Shanghai, P.R.China

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

**NAME AND LOCATION OF THE FACTORY**

Schmersal Industrial Switchgear (Shanghai) Co.,Ltd.  
No.3336 Caoying Road, Qingpu, Shanghai, P.R.China

**PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION**

Limit Switch

Z./T.235, Z./T.236, Z./T.256, Z./T./M.335, Z./T./M.336, Z./T./M.355; Ui:500V, 250V ( Only three sets of contacts are allowed to move slowly ),400V( Only three pairs of contacts are allowed to move quickly );Uimp: 6kV,4kV( Only three sets of contacts are allowed to move slowly ) ;Ith:10A; Z./T.235, Z./T.236, Z./T.256:AC-15: Ue/Ie: 4A/230VAC, 2.5A/400VAC, 1A/500VAC ;DC-13: Ue/Ie: 1A/24VDC;Z./T./M.335, Z./T./M.336, Z./T./M.355 :AC-15: Ue/Ie: 4A/230VAC, 2.5A/400VAC, 1A/500VAC ; DC-13: Ue/Ie: 4A/24VDC;IP65(Manual reduction with Y only),IP67 ; See the appendix

**STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

**Valid from:** Jul.01,2024

**Valid until:** Jun.30,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO. : 2024010305650501

Appendix : Page 1 of 3

Type description:

(1) (2) (3)-(4) (5) (6) (7) - (8) - (9) - (10) - (11) (12)		
序号	类别和描述	
(1)	T	缓动触头
	Z	速动触头
	M	速动触头 (仅针对 335、336 型号, 不具有直接断开功能)
(2)	可选择不同类型操动件	S—直杆、4S—直杆(中心安装)、R—滚轮直杆、1R—斜角推杆(右向带小滚轮)、4R—滚轮直杆(中心安装)、K—斜角摇臂、1K—斜角摇臂(带大滚轮)、3K—斜角推杆(左向带滚轮)、4K—斜角推杆(左向带大滚轮)、K4—斜角推杆(右向带大滚轮)、VH—滚轮 H 摇臂、V1H—滚轮 1H 摇臂、V7H—可调滚轮 7H 摇臂、V10H—长杆 10H 摇臂、V12H—滚轮 12H 摇臂、V14H—滚轮 14H 摇臂、V15H—滚轮 15H 摇臂、3C—侧向摇臂(右侧)、4C—摇臂(中心)、5C—侧向摇臂(左侧)、4V—无手柄、4VH—4 向滚轮 H 摇臂、4V7H—4 向滚轮 7H 摇臂、4V10H—4 向滚轮 10H 摇臂、3V4D—叉形滚轮摇臂、AF—弹簧杆、V8S—长杆 8S、.C—摇臂(无手柄)
(3)	235	开关型号为 235 系列, 金属外壳
	236	开关型号为 236 系列, 塑料外壳
	256	开关型号为 256 系列, 塑料外壳
	335	开关型号为 335 系列, 金属外壳
	336	开关型号为 336 系列, 塑料外壳
	355	开关型号为 355 系列, 金属外壳
(4)	触头配置	11: 1 常开 1 常闭 02: 2 常闭 20: 2 常开 (不适用于安全操作) 21: 2 常开 1 常闭 (仅适用于 335 开关)

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO. : 2024010305650501

Appendix : Page 2 of 3

		01: 1 常闭 12: 1 常开 2 常闭--仅针对 3.系列的开关, 03: 3 常闭--仅针对 3.系列的缓动开关 01/01 1 常闭 (左侧) /1 常闭 (右侧) 仅针对 3 系列的缓动开关 00/02: 2 常闭 (右侧) --仅针对 3.系列的缓动开 关 00/11: 1 常开 1 常闭 (右侧) --仅针对 3.系列的 缓动开关 11/00: 1 常开 1 常闭 (左侧) --仅针对 3.系列的 缓动开关
(5)	z	IP67
	y	IP65
(6)	(空白)	无特殊要求
	z	操动件密封
	h	非同步触头
	ue	交错触头
(7)	(空白)	无特殊要求
	r	手动复位
(8)	M20 或 (空白)	M20 接线孔
	M16	M16 接线孔
	G24	带 24V 指示灯
	NPT	带 1/2 英寸螺纹
(9)	(空白)	无滚轮或塑料轮
	RVA	不锈钢轮
	RMS	黄铜轮
(10)	(空白)	附件壳不转动
	U90	附件壳顺时针转 90°
	U180	附件壳顺时针转 180°
	U270	附件壳顺时针转 270°

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO. : 2024010305650501

Appendix : Page 3 of 3

(11)	(空白)	不带接线插头
	ST	带接线插头
	STD	可调 2-4 极或 8 极连接器
	ID	带电线拼接连接
	RE	带 4 极接头右侧
	LI	带 4 极接头左侧
	数字+M	客户需求的接线长度
(12)	一个或多个数字、字符、字母等组合	表示客户特殊需求，不影响开关基本结构和功能，且该组合不限位数及形式。 例如：后缀为-1183 的型号，其手柄为铝杆。
注： (8) ~ (12) 的位置可互换，不影响产品结构及性能。 型号中出现的字母不区分大小写。 型号中出现的“-”或“/”无任何技术含义，仅增加可读性。		

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.